




符合RoHS

NBK®

VIBRATION ISOLATION MOUNT

E-9923

防振座（重型）

材质 外壳：SPHC 橡胶板：NBR 弹簧：钢琴丝
表面处理 三价铬电镀

备有无空气防振座系列！

特点

固有频率低

●采用弹簧结构，可降低水平方向的固有频率。

衰减性高

●衰减材料采用本公司开发的高衰减性材料。

无需动力源

●由弹簧及衰减材料构成，无需空气及电力等动力源。

无需维护

●利用弹簧支承受荷，蠕变小，可长期使用。

用途

电子显微镜的隔振

●扫描式显微镜、透射式显微镜




半导体制造装置、检查装置的隔振

●分液器、FIB装置

化学分析设备的隔振

●薄膜硬度计、核磁共振仪


各种精密检查及测量仪



⚠ 注意事项

- 请将本产品设置在水平场所。
- 在本产品上作用负荷时，请平行缓慢地进行设置。
- 为更好地发挥本产品的性能，请在室温 $23\pm 3^{\circ}\text{C}$ 的环境下使用。

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳


机工虎钳

索引

规格

订单号	型号	固有频率		共振倍率		容许负荷 N		弹簧常数 N/mm	推荐 使用温度	重量kg
		水平	垂直	水平	垂直					
108420	BMH075- 045	2.5±0.5Hz	8.5±0.5Hz	12±3dB	8±2dB	340~	540	67	23±3℃	0.8
108421	BMH075- 065					490~	780	79		
108422	BMH125- 080					590~	980	100		
108423	BMH125- 100					735~	1225	123		
108424	BMH125- 150					1225~	1720	175		
108425	BMH125- 200	2.2±0.5Hz	8.0±0.5Hz			1720~	2210	237		1.7
108426	BMH125- 250					2210~	2695	300		
108427	BMH125- 300					2695~	3430	386		
108428	BMH125- 400					3430~	4410	480		
108430	BMH150- 500					4310~	5490	420		
108431	BMH150- 600	1.8±0.5Hz	7.0±0.5Hz			5290~	6470	485	3.2	
108432	BMH150- 700					6270~	7450	579		
108433	BMH150- 800					6860~	8820	720		
108434	BMH150-1000					8820~	10780	875		


■ 还备有其他规格，请垂询本公司。
水平高性能型（固有频率1.5Hz以下）
水平高衰减型（共振倍率7dB）
手动调平型（行程±5mm）





※外径：φ125×使用高度109±5mm
(手动调平型)

性能

■ 振动传递率(BMH125-250)



■ 衰减时间波形



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

平台、测量仪

机工虎钳

索引